

## Termékinformációk

# 02 01 200

## Erő kombifogó

DIN ISO 5746



- 35% erőmegtakarítás a hagyományos kombinált fogókhoz képest
- Vágóélekkel (kb. 63 HRC keménység) a legkeményebb alkalmazásokhoz
- Könnyebb munka az optimális áttétel következtében
- Könnyű vágás, erőteljes megfogás, hajlítás és húzás
- Hosszú vágóélek vastagabb kábelekhez
- Markoló zónákkal a lapos és kerek anyagokhoz, sokoldalú használatra
- Vágóélek plusz induktív edzéssel, vágóél keménység kb. 63 HRC
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, több lépcsőben olajban edzett

### Általános

Cikkszám	02 01 200
EAN	4003773039679
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	298 g
Méretek	200 x 51 x 15 mm
Szabvány	DIN ISO 5746

### Műszaki jellemzők

Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 2,8 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,2 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 13,0 mm
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	25,0 mm <sup>2</sup>

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



