

Información sobre productos

02 06 225

Alicate universal de fuerza

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900



- Un 35 % de ahorro de fuerza en comparación con alicates universales convencionales
- Con filos (dureza de aprox. 63 HRC) para un trabajo duro
- Trabajo más fácil debido a la palanca optimizada
- Cortar con más facilidad, agarrar, doblar y tirar con fuerza
- Con filos de corte largos para cortar cables más gruesos
- Con zonas de agarre para materiales planos y redondos, muy versátil
- Filos de corte adicionalmente templados por inducción. Dureza aprox. de los filos 63 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	02 06 225
EAN	4003773010036
Alicate	cromado
Cabeza	cromado
Mangos	aislados con fundas multicomponentes, según norma VDE
Peso	425 g
Dimensiones	225 x 58 x 29 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,5 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 14,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	25,0 mm ²
comprobado por VDE	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



