

## Información sobre productos

# 99 14 250

### Tenaza rusa de fuerza

Gran efecto palanca

DIN ISO 9242



- 25 % de ahorro en fuerza en comparación con tenazas rusas convencionales del mismo tamaño
- Por su formato especialmente estilizado, también para unir hierros ubicados en profundidad
- Para fijar la ferralla en el hormigón armado con alambre de atar
- Torsiona y corta el alambre durante el proceso de trabajo
- Articulación con elevada multiplicación, lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso utilizando alambres de atar más gruesos
- Potente amortiguación que evita sobre cargas y dolores en tendones y músculos en el momento del corte
- Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

### Información general

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Núm. de artículo | 99 14 250         |
| EAN              | 4003773071419     |
| Alicate          | cincado brillante |
| Peso             | 350 g             |
| Dimensiones      | 250 x 47 x 25 mm  |
| Norma            | DIN ISO 9242      |
| conforme a REACH | no contiene SVHC  |
| conforme a RoHS  | no se aplica      |

### Características técnicas

|  |          |
|--|----------|
| Capacidad de corte alambre duro (diámetro)     | Ø 1,8 mm |
| Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) | Ø 3,3 mm |
| Longitud de la cuchilla mm                     | 25,0 mm  |

*Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.*