

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 1000 kg, banden kunststof, loopvlak recht, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met kogellager, velg van kunststof in wit, bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm

BS ROLLEN



Artikelnummer: 139505

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 1000 kg
- banden kunststof, loopvlak recht
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf met kogellager
- velg van kunststof in wit
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeed
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 135 x 110 mm
- schroefgatafstand 104x78 mm, schroefgat-Ø 11 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	zwaarlastwielen	totale hoogte	245 mm
bouwmodel	bokwiel	wielbreedte	50 mm
draagvermogen	1000 kg	uitlading	50 mm
banden	kunststof	loopvlak	recht
wiel-Ø	200 mm	lengte plaat	135 mm
materiaal velg	kunststof	breedte plaat	110 mm
wiellager	kogellager	afstand schroefgat	104x78 mm

bevestigingselement	plaat	schroefgat-Ø	11 mm
bevestigingsmaat	104x78 mm	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeerd
elektrisch geleidend	nee	kleur velg	wit
materiaal behuizing	staal	gewicht	2,55 kg
rem	zonder		