

loopkat

trekbelasting 3000 kg, flensbreedte
100 - 205 mm

Artikelnummer: 149171



Duwloopkat

Draagvermogen 3000 kg

loopkat

- trekbelasting 3000 kg
- flensbreedte 100 - 205 mm
- bouwhoogte 263 mm
- diepte 332 mm
- min. 1,3 m draaicirkel
- van staal in rood
- loopwielen in zwart
- optimale loopeigenschappen door kogelgelagerde, ingekapselde loopwielen
- afstand tussen inhangning en drager 88 mm, breedte van de haakophanging 46 mm
- gewicht 30 kg

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	breedte haakophanging	46 mm
hijswerktuigtype	loopkat	afstand inhangning/drager	88 mm
trekbelasting	3000 kg	min. draaicirkel	1,3 m
flensbreedte	100-205 mm	kleur	rood
materiaal	staal	kleur loopwiel	zwart
bouwhoogte	263 mm	gewicht	30 kg
diepte	332 mm		

Dit past ook bij ...

149457



persluchtkettinglier, draagvermogen 250 kg, aantal kettingbundels 1, haakophanging