

Rollcart kastwagen

draagvermogen 150 kg, laadvlak
lengte x breedte 700 x 490 mm,
onderstel in RAL7035
lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw,
onderbouwelementen: 1 kast,
hoogte x lengte x breedte 860 x 700
x 500 mm, met TPE-banden

Artikelnummer: 158090



Rollcart Tafel- en kastwagen

Draagvermogen 150 kg

kastwagen


- draagvermogen 150 kg
- met 1 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 700 x 490 mm
- onderstel in RAL7035 lichtgrijs/RAL5010 gentiaanblauw
- staal/houtconstructie
- onderbouwelementen: 1 kast
- hoogte x lengte x breedte 860 x 700 x 500 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met TPE-banden
- zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	breedte	500 mm
type wagen	kastwagen	banden	TPE
draagvermogen	150 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

lengte laadvlak	700 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
breedte laadvlak	490 mm	materiaal	staal/hout
wagen uitrusting	1 kast	elektrisch geleidend	nee
kast	1 stuks	wielstand	rechthoekig
etages aantal	1 stuks	kleur	lichtgrijs/gentiaanblauw // RAL7035/RAL5010
hoogte	860 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
lengte	700 mm	gewicht	40 kg

Gerelateerde Producten

158400		ESD-rollenset, voor transportwagen, banden TPE, draagvermogen 300 kg, wiel Ø 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158407		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 0 - 600 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158410		wielenset, voor transportwagen, banden polyamide, wiel Ø 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158414		voetbescherming voor zwenk- en bokwiel, voor wieldiameter 125 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar