

KERN


platform-weegschaal

platform van RVS, breedte x diepte
318 x 308 mm, weegbereik van 0 tot
35 kg, afleesbaarheid in 10 g
stappen

Artikelnummer: 158971



KERN



KERN Platformweegschaal

KERN platform-weegschaal




- platform van RVS, breedte x diepte 318 x 308 mm
- weegbereik van 0 tot 35 kg
- afleesbaarheid in 10 g stappen
- hoogte x breedte x diepte 75 x 318 x 308 mm
- Met de functies afstellen (CAL), aantal stuks, procentbepaling, wissel weegeenheden, Hold, Pre-Tare
- uitgerust met LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk

Technische details

type weegschaal	platform-weegschaal	spanningsvoorzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op batterij mogelijk
materiaal platform	RVS	weegschaal uitrusting	LC-display, gegevensinterface voor

		printer of pc
platformbreedte	318 mm	hoogte 75 mm
platformdiepte	308 mm	breedte 318 mm
weegbereik	0-35 kg	diepte 308 mm
afleesbaarheid	10 g	telfunctie ja
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), aantal stuks, procentbepaling, wissel weegeenheden, Hold, Pre-Tare	tarreren ja
ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen	gewicht 5,5 kg

Dit past ook bij ...

221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
227890		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en wijd