

Lacont PE-opvangbak

voor kleinemballage, opvangvolume 40 l, hoogte x breedte x diepte 155 x 800 x 600 mm, Gemaakt met rooster van polyethyleen in zwart

Artikelnummer: 159931



Lacont Opvangbak voor kleinemballage

PE-opvangbak

- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- voor kleinemballage
- opvangvolume 40 l
- hoogte x breedte x diepte 155 x 800 x 600 mm
- van polyethyleen in zwart
- Gemaakt met rooster van polyethyleen in zwart







Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	kleur	zwart
type opvangbak	PE-opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster

opvangvolume	40 l	materiaal rooster	polyethyleen
capaciteit	kleinemballage	kleur rooster	zwart
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdbaar	nee
hoogte	155 mm	stapelbaar	nee
breedte	800 mm	verrijdbaar	nee
diepte	600 mm	gewicht	6,5 kg
materiaal	polyethyleen		

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, symbool/tekst: aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm