

VARIOfit steekwagen

draagvermogen 250 kg, wielen met lucht-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Artikelnummer: 202874



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Steekwagen

Draagvermogen 250 kg

steekwagen




- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm
- hoogte x breedte 1100 x 620 mm
- constructie van staal, gelast
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- met bescherming tegen letsel door veiligheidsgrepen van zeer robuust kunststof
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met kogellager

- 12 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	lucht
type kar	steekwagen	wiellager	kogellager
draagvermogen	250 kg	materiaal greep	kunststof
breedte schep	400 mm	diameter wiel	260 mm
diepte schep	150 mm	materiaal velg	plaatstaal
materiaal	staal	veiligheidsgreep	ja
materiaal verwerking	gelast	hoogte	1100 mm
oppervlak	m. poedercoating	breedte	620 mm
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	garantie	12 jaar
in-/uitklapbaar	nee	gewicht	14 kg
trapslede	nee		

Gerelateerde Producten

202870		draagbalken voor stapelsteekwagen, inhangbaar, van staal
500327		handgrepen voor stapelsteekwagen, met veiligheidsbeugel, van kunststof
521537		pechveilige banden, voor transportwagen, banden massief rubber, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149740		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm