

## rolcontainer

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1860 x 680 x 500 mm, nuttige hoogte 1665 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 4 legborden, draadgaasbodem, constructie van staal galvanisch blauw verzinkt, platform van draadgaas, Met TPE-banden op polypropyleen-velg



**Artikelnummer: 219862**

## Rolcontainer

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1860 x 680 x 500 mm
- nuttige hoogte 1665 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 4 legborden
- draadgaasbodem
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 100 mm
- Met TPE-banden op polypropyleen-velg
- wielnaaf met kogellager
- 2 zwenkwielen met rem




## Technische details

transporttoestel    transportwagen

oppervlak onderstel    galvanisch verzinkt

type wagen	rolcontainer	wiel-ø	100 mm
constructies	3 wanden (draadgaas), 4 legborden	banden	TPE
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
hoogte	1860 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
lengte	680 mm	materiaal velg	polypropyleen
breedte	500 mm	wiellager	kogellager
nuttige hoogte	1665 mm	euronorm	ja
platform	doorbroken	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
materiaal platform	draadgaas	legborden / schappen aantal	4 stuks
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	plafond	nee
materiaal onderstel	staal	gewicht	44,9 kg

## Gerelateerde Producten

219863		draadgaasbodem, Voor bak breedte x diepte 460 x 640 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
219864		draadgaasbodem, Voor bak breedte x diepte 460 x 640 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 100 mm hoog frame, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
220182		kaartenhoes voor rolcontainer, hoogte x breedte 270 x 160 mm, voor rolcontainer, van polypropyleen/kunststof in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw