

hofe

Kanban-stelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1360 x 663 mm, vaklast 200 kg, gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 228378

hofe Kanban-plank

Basisveld

Kanban-stelling - grondveld




- ideaal voor magazijnen met grote verzamelvolumes. volgens het FiFo-principe worden de eerst opgeslagen goederen ook als eerste weer uitgenomen en worden de bewegingen van de orderpicker beperkt. geschikt voor alle baktypes en dozen
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1360 x 663 mm
- vaklast 200 kg
- vak breedte x diepte 1300 x 600 mm
- 5 niveau(s) met schuin legbord, zonder afdeklegbord
- de opgeslagen goederen glijden door de helling van het legbord van 9 ° zelf door hun eigen zwaartekracht naar de uitneemzijde
- niveaus met voorzijde met aanslagrand om eruit vallen van goederen te voorkomen
- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag

- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie



Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	voorzijde met aanslagrand
stellingtype	Kanban-stelling	kanteling	9 °
geschikt voor (product/materiaal)	bak, doos	dekvloer	nee
geschikt voor (gebruik)	FiFo-principe	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
stellingsysteem	kliksysteem	vakbreedte	1300 mm
stellingveld	grondveld	vakdiepte	600 mm
materiaal	staal	gebruik	tweezijdig
hoogte	2000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	1360 mm	oppervlak standaard	verzinkt
diepte	663 mm	kleur uitvoering	verzinkt
vaklast	200 kg	levering	gedemonteerd
legbord-/niveautype	schuin legbord	garantie	5 jaar
legborden / schappen aantal	5 stuks	gewicht	87,168 kg

Gerelateerde Producten

228376		Kanban-stelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1310 x 663 mm, vaklast 200 kg, gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
228380		schuin legbord voor Kanban-stelling, breedte x diepte 1300 x 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
228429		vloerverankering voor inhaakstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

213052		tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
231461		in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem
991798		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit