

Treston

ESD-stelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 2400 x 824 x 400 mm, vaklast 150 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 230186



TRESTON

5 YEARS WARRANTY



ESD-stelling - grondveld



- hoogte x breedte x diepte 2400 x 824 x 400 mm
- veldlast 1000 kg
- vaklast 150 kg
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met epoxy-poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	ESD-stelling	oppervlak legbord	epoxy-poedercoating
stellingveld	grondveld	oppervlak standaard	epoxy-poedercoating

elektrisch geleidend	ja	stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren
materiaal	staal	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	2400 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
breedte	824 mm	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
diepte	400 mm	levering	gedemonteerd
vaklast	150 kg	garantie	5 jaar
veldlast	1000 kg	gewicht	36 kg
legborden / schappen aantal	6 stuks		

Dit past ook bij ...

216909		Antistatisch plat zakje, van polyethyleen in roze, dikte 100 µm, lengte x breedte binnen 400 x 300 mm
221146		beschermhandschoenen, van polyamide in wit, ademend en naadloos, afmeting 9