

Hymer escabeau industriel 8026

accès à un côté, 7 à profilés antidérapants (estrade incl.), hauteur 1,63 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, longueur de lisse 2,45 m, en aluminium

Numéro d'article: 231303



HYMER



escabeau industriel

- Convient pour secteur de l'industrie et de la construction
- accès à un côté
- 7 à profilés antidérapants (estrade incl.)
- hauteur 1,63 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,45 m
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- équipé de bac et crochet porte-seau
- bac en aluminium
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- en aluminium
- posé hauteur x largeur 2250 x 550 mm








- poids 8,6 kg
- selon la norme EN 131
- convient pour une application conforme TRBS 2121-2
- 10 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	escabeau industriel	connexion d'échelons/de longeron	serti
convient pour (secteurs)	secteur de l'industrie et de la construction	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
matériau	aluminium	étrier de sécurité	non
utilisation	à un côté	protection contre l'écartement	oui
Longueur de lisse	2,45 m	exécution échelle	à deux parties
hauteur	1,63 m	équipement échelle	bac et crochet porte-seau
largeur d'estrade	250 mm	bac	oui
profondeur d'estrade	250 mm	matériau du bac	aluminium
Hauteur d'accès	3,63 m	Pour escalier	non
nombre de marches	7	soubassement	pieds d'échelle amovibles
type de marche/d'échelon	à profilés antidérapants	norme	EN 131
profondeur des marches	80 mm	norme TRBS (règles techniques re	TRBS 2121-2
hauteur	2250 mm	garantie	10 années
largeur	550 mm	Poids	8,6 kg
rabattable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221388		gant à picots, en polyamide en gris/noir, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE