

laadbord

draagvermogen 500 kg, lengte x breedte 660 x 815 mm, opbouwconstructies: duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, van hogedruk polyethyleen in blauw, met Polyurethaan-banden



Artikelnummer: 244013



laadbord

- draagvermogen 500 kg
- lengte x breedte 660 x 815 mm
- opbouwconstructies: duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar
- greephoogte 1000 mm
- van hogedruk polyethyleen in blauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met Polyurethaan-banden

Technische details

| | | | |
|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| transporttoestel | transportwagen | platform | doorbroken |
| type wagen | laadbord | materiaal | hogedruk polyethyleen |
| constructies | duwbeugel | kleur | blauw |
| constructies functie | duwbeugel in-/uitklapbaar | wielen aantal/soort | 2 zwenk-/2 bokwielen |

| | | | |
|---------------|---------|---------|--------------|
| draagvermogen | 500 kg | banden | Polyurethaan |
| lengte | 660 mm | wiel-ø | 125 mm |
| breedte | 815 mm | gewicht | 13 kg |
| | 1000 mm | | |