

laadbord

draagvermogen 500 kg, lengte x breedte 660 x 815 mm, opbouwconstructies: duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, van hout, met Polyurethaan-banden

Artikelnummer: 244014



laadbord

- draagvermogen 500 kg
- lengte x breedte 660 x 815 mm
- opbouwconstructies: duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar
- greephoogte 1000 mm
- van hout
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met Polyurethaan-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen		1000 mm
type wagen	laadbord	platform	opengewerkt
constructies	duwbeugel	materiaal	hout
constructies functie	duwbeugel in-/uitklapbaar	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen

draagvermogen	500 kg	banden	Polyurethaan
lengte	660 mm	wiel-Ø	125 mm
breedte	815 mm	gewicht	16,6 kg