

## Bauer kiepbak

hoogte x lengte x breedte 580 x 1440 x 680 mm, inhoud 0,3 m<sup>3</sup>, draagvermogen 750 kg, Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw vorksloten



Artikelnummer: 344305



## Bauer Kiepbak

### laag model



kiepbak

- lage bouwvorm
- hoogte x lengte x breedte 580 x 1440 x 680 mm
- inhoud 0,3 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 750 kg
- gewicht 93 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 200 mm
- afstand vorksloten 12 mm
- materiaaldikte 3 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Kantelen via gunstig draaipunt
- zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak en automatische vergrendeling van de kantelbeveiliging
- Met kettingbeveiliging tegen wegglijden
- Zeer stabiel door omgeslagen randversteving rondom en stevig basisframe
- Robuuste constructie van staal gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- onderbouw vorksloten




## Technische details

|                                  |  |                                  |                                  |
|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| baktype                          | kiepbak  | onderbouw                        | vorksloffen                      |
| inhoud                           | 0,3 m <sup>3</sup>                                 | hoogte vorksloffen               | 60 mm                            |
| hoogte                           | 580 mm   | breedte vorksloffen              | 200 mm                           |
| lengte                           | 1440 mm  | afstand vorkkokers               | 12 mm                            |
| breedte                          | 680 mm   | inrijdbreedte                    | 12 mm                            |
| draagvermogen                    | 750 kg   | kraan                            | nee                              |
| bouwwijze                        | lage bouwvorm                                      | veiligheidsuitrusting bak        | beveiligingsketting              |
| materiaal                        | staal  | stapelbaar                       | nee                              |
| materiaaldikte opvangbak         | 3 mm   | nestbaar                         | nee                              |
| wand uitvoering                  | massief plaatstaal                                 | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee                              |
| stabiliteit/versteviging/schoren | omgeslagen randversteviging rondom                 | oppervlak                        | gelakt                           |
| kantelfunctie                    | handmatig  | kleur                            | blauw // RAL 5012                |
| uitvoering met kantelfunctie     | Kantelen via gunstig draaipunt                     | kleur uitvoering                 | blauw // RAL 5012                |
| terugzwenkfunctie                | zelfstandig terugzwenken bij openzetten van de bak | plafond                          | als accessoire (niet inbegrepen) |
| kantelbeveiliging                | Kantelbeveiliging automatisch                      | type deksel                      | klapdeksel                       |
| onderrijdbaar                    | ja   | gewicht                          | 93 kg                            |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 344495 |  | tweedelig klapdeksel, van staal, voor kiepbak 0,3 m <sup>3</sup> , met corrosiebeschermende zinklaag |
| 518144 |  | wielenet, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg  |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 203428 |  | montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium                                      |
| 525920 |  | vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood  |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil   |
| 531837 |  | vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs |