

## Cemo PE-opvangbak

voor kleinemballage, opvangvolume 30 l, hoogte x breedte x diepte 85 x 600 x 980 mm, Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 408331



## Cemo Opvangbak

### voor kleinemballage

PE-opvangbak

- voor opslag onderdak
- geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor kleinemballage
- opvangvolume 30 l
- hoogte x breedte x diepte 85 x 600 x 980 mm
- van polyethyleen
- Gemaakt met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag



## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	diepte	980 mm
type opvangbak	PE-opvangbak	materiaal	polyethyleen
opslagplaats	onderdak	opvangbak uitrusting	rooster
opvangvolume	30 l	materiaal rooster	staal

capaciteit	kleinemballage	oppervlak rooster	verzinkt
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	onderrijdbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	85 mm	verrijdbaar	nee
breedte	600 mm	gewicht	10 kg

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
525756		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm