

## BS-ROLLEN

### wiel

draagvermogen 200 kg, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf lengte x Ø 40 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van aluminium

Artikelnummer: 526628



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

### Wiel



wiel

- draagvermogen 200 kg
- diameter x breedte 100 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 20 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met kogellager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen

## Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	zwaarlastwiel	rem	zonder
bouwmodel	wiel	draadvangkappen	nee
draagvermogen	200 kg	naaflengte	40 mm
banden	polyurethaan	naafboorgat	20 mm
wiel-ø	100 mm	wielbreedte	40 mm
materiaal velg	aluminium	loopvlak eigenschap	geluiddempend
wiellager	kogellager	gewicht	0,5 kg
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen,		

**Dit past ook bij ...**

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken