

hofe

rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants)

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2830 x 335 mm, charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 60 kg, 3 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun, avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec revêtement en plastique en gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en gris clair



Numéro d'article: 526705



hofe Rayonnages sans boulons pour classeurs

Rayonnage complet (élément de départ et suivant)

hofe rayonnage pour classeurs - rayonnage complet (élément de départ et 2 éléments suivants)







- Convient pour salles d'archives
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2830 x 335 mm
- charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 60 kg
- largeur x profondeur compartiment 2830 x 300 mm

- 3 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun, avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur
- niveaux avec rebord antichute et rebord de tablette latéral du niveau supérieur pour éviter les chutes de classeurs
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants galvanisé avec revêtement en plastique en gris clair
- niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en gris clair
- volume de livraison : 1 rayonnage de base avec 2 échelles et 2 rayonnages suivants avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- sécurité des matériaux, de la structure et de la statique pour utilisation en entreprise confirmée par le label de qualité RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 années de garantie





Détails techniques

type de meuble	rayonnage	utilisation	unilatéral
type de rayonnage	rayonnage pour classeurs	matériau	acier
rayonnage modulaire	système emboîtable	équipement rayonnage	tablettes
champ de rayonnage	rayonnage complet	largeur de compartiment	2830 mm
nombre d'éléments standard	3 pièce	profondeur de compartiment	300 mm
convient pour (secteurs)	salles d'archives	couleur du montant	gris clair
hauteur	2000 mm	couleur de la tablette	gris clair
largeur	2830 mm	hauteurs de classeurs	6 pièce
profondeur	335 mm	surface de tablette	galvanisé // revêtement en plastique
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	surface de montant	galvanisé // revêtement en plastique
charge maxi par tablette	60 kg	exécution couleur	gris clair // RAL7035
charge maxi par élément	650 kg	volume de livraison	1 rayonnage de base avec 2 échelles et 2 rayonnages suivants avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre
type tablette/niveau	tablette en tôle d'acier	livraison	démonté
équipement des tablettes / nivea	rebord antichute // rebord de tablette latéral	certification	GS // label de qualité RAL
tablettes / niveaux à hauteur ré	oui	garantie	5 années
tablette réglable au pas	25 mm	Poids	63,1 kg
stabilité / renfort / entretoise	croisillons		

Accessoires

150122		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en gris clair
150123		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
659474		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 760 x 335 mm, charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 60 kg, 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
659496		rayonnage pour classeurs - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 335 mm, charge maximale par élément 650 kg / charge max. par tablette 60 kg, 6 niveau(x) avec tablettes en tôle d'acier / 6 hauteurs de classeur, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
667723		tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 750 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 60 kg, équipé de rebord antichute et pliage de sécurité, en acier galvanisé avec revêtement en plastique coloris RAL7035 gris clair
674081		tablette pour rayonnage pour classeurs, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 60 kg, équipé de rebord antichute et pliage de sécurité, en acier galvanisé avec revêtement en plastique coloris RAL7035 gris clair
868292		montant pour rayonnage de base, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
868419		montant pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
953347		séparateur à compartiments, sans appui mural, convient pour 25 mm hauteur de pli de tablette, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

146193		mini chariot, force 50 kg, avec 3 plateau(x), hauteur x longueur x largeur 1065 x 650 x 360 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir, Avec 2 tablettes en fil, 1 tablette en fil, avec bandage caoutchouc
528204		marchepied sur roulettes, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris gris, repose-pied diamètre 290 mm, soubassement avec 3 roulettes à ressort
529925		escabeau de bureau léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur d'estrade 0,85 m, largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg