

Axelent support pour grille de protection de machine

hauteur 2000 mm, en acier avec
 finition époxy résistante aux chocs et
 aux rayures en RAL1018 jaune zinc

Numéro d'article: 530567



Axelent Supports de sol

support pour grille de protection de machine





- hauteur 2000 mm
- montage et démontage simples grâce à la fonction clic
- cadre en angulaire
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1018 jaune zinc
- selon la directive machines 2006/42/CE

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|
| sécurisation de la circulation | équipement de sécurité | matériau | acier |
| équipement de sécurité | grille de protection de machine | surface | finition peinture époxy |
| élément de grillage | support | couleur | jaune zinc // RAL1018 |
| hauteur | 2000 mm | norme | directive machines |

| | | |
|-----------------------------|---|---------------|
| | | 2006/42/CE |
| fonction cloison démontable | montage et démontage simples grâce à la fonction clic | Poids 4,63 kg |
| profilé | angulaire | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 144768 |  | chariot roulant à plaques perforées/à fentes, hauteur x largeur x profondeur 930 x 1000 x 500 mm, 2 x plaque perforée, 2 x plaque à fentes, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, assortiment de 10 pièces de porte-outils et 12 bacs à bec incl., avec tablette en acier avec tapis en caoutchouc antidérapant |
| 208490 |  | table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables |
| 210871 |  | table élévatrice mobile, force 1000 kg, plateforme longueur x largeur 1150 x 530 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2002 orangé sang |
| 529885 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion |