

## Convertisseur composite et S-vidéo vers HDMI® avec audio

StarTech ID: VID2HDCON



Le convertisseur vidéo composite et S-vidéo vers HDMI® (avec audio) VID2HDCON vous permet de connecter un périphérique S-vidéo ou composite, ainsi que l'audio 3,5 mm associé, à votre écran ou téléviseur HDMI. Equipé de commutateurs de sélection pratiques pour une configuration facile, le convertisseur S-vidéo/composite vers HDMI est compatible avec les systèmes NTSC et PAL. De plus, il prend en charge des résolutions de sortie pouvant atteindre 1600x1200 (PC) ou 1080p (TV) pour fonctionner avec presque tous les types d'écran. Le convertisseur possède une connexion audio 3,5 mm intégrée qui permet d'envoyer le signal de sortie à l'écran cible par le biais d'un seul câble HDMI, évitant ainsi les tracas liés à l'acheminement d'un câble audio distinct. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Applications

- Convertissez les signaux des magnétoscopes, lecteurs DVD, caméscopes, consoles de jeux vidéo et autres appareils de home cinéma pour les diffuser sur des écrans HDMI

### Features

- Compatibilité avec les systèmes NTSC et PAL
- Commutateur de sélection de résolution PC/TV pour permettre la compatibilité avec de nombreux écrans différents
- Conversion de la fréquence d'image de 50/60 Hz
- Affichage à l'écran
- Installation plug-and-play : aucun logiciel/pilote requis
- Désentrelacement adaptatif de mouvement 3D avancé
- Réduction de bruit YNR/CNR adaptative de mouvement (basée sur les images) 3D

**Technical Specifications**

Warranty	2 Years
Converter Type	Processeur de mise à l'échelle
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	NTSC 3.58 et PAL
Signal de sortie	HDMI
Types de connecteur	1 - 3.5 mm Mini-Jack (3 Position) Femelle
Types de connecteur	1 - Composite Video (1 x RCA) Femelle
Types de connecteur	1 - HDMI (19 pin) Femelle
Types de connecteur	1 - S-Video (4 pin; Mini-DIN) Femelle
Résolutions prises en charge	PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 TV - 1080p, 720p, 576p, 480p
Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	164.5 mm [6.5 in]
Largeur du produit	162.6 mm [6.4 in]
Hauteur du produit	33.5 mm [1.3 in]
Poids du produit	100 g [3.5 oz]
Indicateurs lumineux	1 - Rouge - S-vidéo, jaune - vidéo composite
Adaptateur d'alimentation inclus	Oui
Tension d'entrée	110 ~ 240 AC
Courant d'entrée	0.3A
Tension de sortie	5 DC
Courant de sortie	1A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	2.5W
Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 20~90 %
Poids brut	0.3 kg [0.7 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Convertisseur composite/S-vidéo vers HDMI
Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/Europe/Australie)
Inclus dans le paquet	1 - Manuel d'instruction

Certifications, Reports and Compatibility

