

# KIPPBEHÄLTER TYP EXPO



## Der Kompakte mit Abrollsystem


- günstiger Lastschwerpunkt
- Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
- Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
- stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen
- Rollen nachrüstbar

## Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen
- öl- und wasserdicht
- Anhängervorrichtung mit Deichsel (siehe Seite 13)



Typ EXPO 150 und Typ EXPO 600



Typ EXPO mit Deckel (Zubehör)




Typ EXPO mit Rollen (Zubehör)



Typ	Inhalt ca. (m <sup>3</sup> )	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
EXPO 150	0,15	960 x 640 x 550	750	74
EXPO 300	0,30	1260 x 770 x 835	750	120
EXPO 600	0,60	1260 x 1070 x 835	1000	140
EXPO 900	0,90	1260 x 1570 x 835	1000	173
EXPO 1200	1,20	1720 x 1070 x 1103	1500	205
EXPO 1700	1,70	1720 x 1570 x 1103	1500	250
EXPO 2100	2,10	1720 x 1870 x 1103	1500	280

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)			
Typ	A	B	C
EXPO 150	170	200	80
EXPO 300	300	200	80
EXPO 600-2100	600	200	80



Oberflächen:	RAL 2000	RAL 3000	RAL 5012	RAL 6011	RAL 7005	feuerverzinkt
--------------	----------	----------	----------	----------	----------	---------------