

FASSLIFTER TYP RS



Typ RS-I/D 91

TYP RS/D 91

Transport von gefüllten Kunststoff-Deckelfässern und konischen Deckelfässern von 110 bis 220 Liter Inhalt

- verstellbarer Fassanschlag zum Anpassen an die Fassarten
- Grundrahmen baugleich wie Typ RS-/M
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95



Typ RS 60-I, einsetzbar für Fässer ab 500 mm Höhe mit oberem Rand

TYP RS 60

Der Fasslifter für gefüllte 60-l-Stahl-Spundfässer

- stabile Konstruktion
- übersichtlich für den Staplerfahrer
- Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
- Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
- Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
- extrem hohe Klemmkraft
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen



Auch Sonderkonstruktionen lieferbar: z.B. für 30- / 50-l-Bierfässer

Zubehör

- Stützfüße für Prattenstapler

Sonderausführungen lieferbar

- z.B. ex-geschützte Ausführung gemäß ATEX 95

Typ	Fässer (Anzahl x l)	Tragkraft (kg)	Maße (LxBxH) (mm)	Gabelabstand (mm)	max. Gabelquerschnitt (mm)	Gewicht lack. (kg)
RS-I/D 91	1 x 200	800	1290 x 585 x 810	240	150 x 65	94
RS-II/D 91	2 x 200	1600	1290 x 960 x 810	540	150 x 65	139
RS 60-I	1 x 60	100	1050 x 405 x 560	120	140 x 60	32
RS 60-II	2 x 60	200	1050 x 645 x 560	360	140 x 60	45

Oberflächen:

RAL 2000

RAL 3000

RAL 5012

RAL 6011

RAL 7005

feuerverzinkt