



DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 80km

DN-81002 4016032305675



DIGITUS 1.25 Gbps SFP Modul, Bis zu 80km Singlemode, LC Duplex Connector 1000Base-LX, 1550nm

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

Die DIGITUS mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement) Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

- 1 mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- 1 Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1 1,25 Gbps maximale Datenrate
- 1 Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- 1 Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- 1 Leichte Plug and Play Installation
- 1 MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- 1 Hot pluggable
- 1 Anschluss: 1x LC Duplex
- 1 1000Base-LX - Für lange Distanzen
- 1 Wellenlänge: 1550nm
- 1 Sendeleistung: Minimum 0 dBm, Maximum 5 dBm
- 1 Empfangsensitivität: Minimum -32 dBm
- 1 Für eine Distanz von bis zu 80km
- 1 Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- 1 Sicherer Schnellverschluss-Mechanismusafe
- 1 3,3V Stromversorgung

Lieferumfang

- 1 SFP Modul



DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 80km

DN-81002 4016032305675

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	240	8,50	50,00	29,00	54,50	79025,00
Innen-VPE	30	1,06	7,00	20,00	30,00	4200,00
Einzel-VPE	1	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

→ **Verpackungstyp:**



Ursprungsland: China