

BS-ROLLEN

Lenkrolle mit Feststeller

BS ROLLEN

Traglast 60 kg, Mit TPE-Bereifung in grau, Durchmesser 75 mm, Nabe mit Gleitlager, Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm

VE 2 Stück

Artikelnummer: 159260



BS-ROLLEN Apparaterolle

Lenkrolle mit Feststeller

Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 60 kg
- Mit TPE-Bereifung in grau
- Geräuschreduziert
- Durchmesser 75 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Totalfeststeller, Feststeller Rückstellung manuell
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl verzinkt, chromatisiert
- Befestigung mit Rückenloch, Ø 10,2 mm
- Schwenklager mit Kugelbahn, zweireihig

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Durchmesser Rückenloch	10,2 mm
Rollentyp	Apparaterolle	Material Gehäuse	Stahl
Set	nein	Schwenklager	Kugelbahn, zweireihig
Bauform	Lenkrolle	Feststeller	Totalfeststeller
Traglast	60 kg	Feststeller Rückstellung	manuell
Bereifung	TPE	Fadenschutz	nein

Durchmesser Rad	75 mm	Höhe	103 mm
Material Felge	Kunststoff	Laufbreite	25 mm
Radlager	Gleitlager	Lauffläche Eigenschaft	Geräuschreduziert
Befestigungselement	Rückenloch	Oberfläche Gehäuse	verzinkt, chromatisiert
elektrisch leitend	nein	Farbe Reifen	grau