

Schraubkappen mit Dichtscheibe


GPN 802



poeppelmann.com/de/gpn802

Anwendung

Die Schraubkappen mit Dichtscheibe GPN 802 sind passend für eine Vielzahl von Gewindearten, wie metrische Gewinde, Rohrgewinde und amerikanische Gewinde. Die Schraubkappe ist mit einer Dichtscheibe aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, die erhöhten Dichtigkeitsanforderungen gerecht wird. Griffige Außenränder eignen sich für eine einfache Montage per Hand.



PE-HD
gelb

Artikel	L	A	G	Neuware
GPN 802 1 1/4 - 12 UNF	1 1/4 - 12 UNF	38	14	80272150000
GPN 802 1 1/16 - 12 UN	1 1/16 - 12 UN	34	23	80259460000
GPN 802 1 1/16 - 16 UN	1 1/16 - 16 UN	34	14	80272120000
GPN 802 1/2 - 20 UNF	1/2 - 20 UNF	18	15	80259500000
GPN 802 1 3/16 - 20 UN	1 3/16 - 20 UN	38	14	80272140000
GPN 802 1/4 - 28 UNF	1/4 - 28 UNF	12	8	80272070000
GPN 802 1 5/8 - 12 UN	1 5/8 - 12 UN	50	17	80272170000
GPN 802 1 5/16 - 12 UN	1 5/16 - 12 UN	40	24	80259450000
GPN 802 1 7/8 - 12 UN	1 7/8 - 12 UN	55	17	80272210000
GPN 802 1 - 14 UNS	1 - 14 UNS	33	14	80272100000
GPN 802 2 1/2 - 12 UN	2 1/2 - 12 UN	72	18	80272260000
GPN 802 2 1/4 - 12 UN	2 1/4 - 12 UN	66	18	80272250000
GPN 802 3/4 - 16 UNF	3/4 - 16 UNF	24	18	80259480000
GPN 802 5/8 - 18 UNF	5/8 - 18 UNF	19,3	14,2	80231820000
GPN 802 7/8 - 14 UNF	7/8 - 14 UNF	27	20	80259470000
GPN 802 7/16 - 20 UNF	7/16 - 20 UNF	15	12	80264550000
GPN 802 9/16 - 18 UNF	9/16 - 18 UNF	18	12	80264560000
GPN 802 13/16 - 16 UN	13/16 - 16 UN	26	12	80231600000
GPN 802 G 1	G 1	39	14	80275520000
GPN 802 G 1 1/2	G 1 1/2	56	17	80232180000
GPN 802 G 1 1/4	G 1 1/4	47,7	17,7	80235220000
GPN 802 G 1/2	G 1/2	25	14	80204370000
GPN 802 G 1/4	G 1/4	18	12	80203550000
GPN 802 G 1/8	G 1/8	14	8	80204140000
GPN 802 G 2	G 2	68	18	80232190000
GPN 802 G 2 1/2	G 2 1/2	80,9	18	80269010000
GPN 802 G 3/4	G 3/4	32	14	80236180000
GPN 802 G 3/8	G 3/8	21	12	80204260000
GPN 802 G 5/8	G 5/8	28	14	80206750000
GPN 802 M 8	M 8	12	8	80200080000
GPN 802 M 8 x 1	M 8 x 1	12	8	80208100000
GPN 802 M 10	M 10	14,5	8	80200100000
GPN 802 M 10 x 1	M 10 x 1	14	8	80210100000
GPN 802 M 12	M 12	16	12	80200120000
GPN 802 M 12 x 1	M 12 x 1	16	12	80212100000
GPN 802 M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	16	12	80212150000

Schraubkappen mit Dichtscheibe

GPN 802



poeppelelmann.com/de/gpn802



PE-HD
gelb

Artikel	L	A	G	Neuware
GPN 802 M 14	M 14	18	12	80200140000
GPN 802 M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	18	12	80214150000
GPN 802 M 16	M 16	21	12	80200160000
GPN 802 M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	21	12	80216150000
GPN 802 M 18	M 18	22	12	80200180000
GPN 802 M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	22	12	80218150000
GPN 802 M 20	M 20	25	14	80200200000
GPN 802 M 20 x 1,5	M 20 x 1,5	25	14	80220150000
GPN 802 M 22	M 22	28	14	80200220000
GPN 802 M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	28	14	80222150000
GPN 802 M 22 x 2	M 22 x 2	28	14	80222200000
GPN 802 M 23 x 1,5	M 23 x 1,5	29	22	80223150000
GPN 802 M 24	M 24	32	14	80200240000
GPN 802 M 24 x 1,5	M 24 x 1,5	30	14	80224150000
GPN 802 M 25 x 1,5	M 25 x 1,5	33	14	80225150000
GPN 802 M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	34	11	80226150000
GPN 802 M 27	M 27	35	14	80200270000
GPN 802 M 28 x 1,5	M 28 x 1,5	34,5	28	80228150000
GPN 802 M 30	M 30	38	14	80200300000
GPN 802 M 30 x 1,5	M 30 x 1,5	36	14	80230150000
GPN 802 M 30 x 2	M 30 x 2	38	14	80230200000
GPN 802 M 36 x 1,5	M 36 x 1,5	44	17	80236150000
GPN 802 M 36 x 2	M 36 x 2	44	17	80236200000
GPN 802 M 42 x 2	M 42 x 2	50	15	80242200000
GPN 802 M 45 x 1,5	M 45 x 1,5	53	15	80245150000
GPN 802 M 45 x 2	M 45 x 2	53	15	80245200000
GPN 802 M 52 x 2	M 52 x 2	60	15	80252200000

Maße in mm.

Informationen zu Werkstoffen, Farben, Zeichnungen und Verwendung unserer Artikel finden Sie auf der Website und auf den Katalogseiten 166/167.

Gravur entspricht Normreihe GPN 800.

Die Dichtscheibe in dieser Normreihe besteht aus NBR (70 +/- 5 Shore A) in der Farbe schwarz.

Unsere Produktvorteile im Überblick:



Abdichtender.

Entspricht GPN 800, jedoch mit Dichtscheibe für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen.



Besser.

Passend für eine Vielzahl von Gewindearten. Griffige Außenränder für eine einfache Montage per Hand. – Alternative Dichtungen auf Anfrage.