


Technisch specificatieblad

Scharnierverbinder 60

Art.-Nr. 6208941



Buitenliggende hoekverbinder voor de verbinding van kabelladders en hulpstukken met een zijhoogte van 60 mm met doorlopende zijperforatie. De hoek is verticaal verstelbaar.



St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Opmerking extra producttekst | De doorverbinding voor de potentiaalvereffening wordt door de schroefverbinding gegarandeerd.

Stamgegevens

Bestelnr.	6208941
Type	LGVG 60 FS
Omschrijving 1	Scharnierverbinder
Omschrijving 2	voor kabelladder
Dimensie	64x210
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	sendzimir verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	FS
Kleinste verkoopenheid	10,00 Stuk
Gewicht	28,50 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Scharnierverbinder 60

Art.-Nr. 6208941



Technische gegevens



Zijhoogte	64,00 mm
Zijhoogte	60,00 mm
Afmetingen	64x210 mm
Plaatdikte	1,50 mm
Geschikt voor kabelgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
Geschikt voor kabelladder	<input checked="" type="checkbox"/>
Scharnierverbinder horizontaal	<input type="checkbox"/>
Scharnierverbinder verticaal	<input checked="" type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>