

OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840

Artikelnummer	GTIN
E010310102	4015120310102



Productbeschrijving

- LED-armatuur voor vochtige ruimten met opale (MILKY) afdekking (diffusor)
- Te gebruiken als wand- en plafondarmatuur, maat 1265mm
- EVSA (on-off) geïntegreerd, installatie zonder verder toebehoren
- Kleurtemperatuur ca. 4000 K (neutraalwit)

Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Vochtbestendige armatuur
Leveringsomvang	4x montageschroeven, 4x deussels, 2x montageklemmen, 1x kabeldoorvoer
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, SundaHus, AEEA
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	Opbouw
Montageplaats	Plafond / wand
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm ²
Aantal contacten	5
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 1265 mm x Breedte 130 mm x Hoogte/ diepte 88 mm
Gewicht	2332 g
Materiaal	UV-bestendige kunststof
Beschermingsgraad	IP65
Toegestane omgevingstemperatuur	-20 °C...+45 °C
Slagvastheid	IK08
Kleur	lichtgrijs, overeenkomstig RAL 7035
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	850 °C
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	ON/OFF


Beschermingsklasse	I
Nom. spanning	220 – 240 V AC / 50 – 60 Hz
Inschakelstroom	20,6 A / 303 μs
Lekstroom	0,062 mA
Stand-byverbruik	0 W

VERLICHTING	
Diffusor	opaal
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	180 °
Unified Glare Rating	≤ 25
Flikkerfactor	< 3 %
Nominaal vermogen P	39 W
Lichtstroom	3750 lm
Lichtopbrengst	96 lm/W
Kleurtemperatuur	4100 K
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	4 SDCM
Color Quality Scale	≥ 81
Nominale levensduur L70B10 Bij 25 °C	80000 h
Nominale levensduur L70B50 Bij 25 °C	85000 h
Nominale levensduur L80B10 Bij 25 °C	50000 h
Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C	55000 h
Nominale levensduur L90B10 Bij 25 °C	25000 h
Nominale levensduur L90B50 Bij 25 °C	25000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0


OLIVIA MPL 1265 OP 3800 840

Artikelnummer **GTIN**
E010310102 4015120310102


Maattekening



Lichtverteilungskurve_Bild (web)



Schakelschema



Standardschema

Gedetailleerde productbeschrijving

- LED-armatuur voor vochtige ruimten met opale (MILKY) afdekking (diffusor)
- Te gebruiken als wand- en plafondarmatuur, maat 1265mm
- Uitstekende kwaliteit van licht
- Nominale levensduur L80B50 Bij 25 °C 55000 h
- Installatie zonder verder toebehoren
- Kleurtemperatuur ca. 4000 K (neutraalwit)