

F16+

Universele magnetische boorstandaard

EUROBOOR

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Technische data

	Metrisch	Imperisch
Spiraalboren*	Ø 1 - 16 mm	Ø 1/16" - 5/8"
Lengte	310 mm	12 3/16"
Breedte	170 mm	6 11/16"
Hoogte	325 - 495 mm	12 13/16" - 19 1/2"
Slag	170 mm	6 11/16"
Gewicht**	7,5 kg	16,5 lbs
Magneet (l x b x h)	160 x 80 x 36 mm	6 5/16" x 3 1/8" x 1 7/16"
Magnetische kracht	1.200 kg	2.645 lbs
Krachtvoorziening	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Afhankelijk van handboormachine

** Zonder stroomkabel en hendels

Kenmerken:



Overspannings-
beveiliging



Fluctuatie
beveiliging



Gyro-Tec



Magneet LED-
indicator
(SensorTec)



Euroboor stelt alles in het werk om te voldoen aan kwaliteits- en integriteitseisen. Daarom zijn wij als organisatie trots op de erkenning van enkele toonaangevende instanties wereldwijd:



www.euroboor.com