

Artikelnummer: 129756

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met 2 wanden, 2 inklapbare beugels, 720 x 450 mm

Langbeschreibung: Plateauwagen met 2 roosterwanden, 2 inklapbare beugels 720 x 450 mm: Duwbeugel kan op het platform worden opgevouwen. Stalen buis (a[~] 26,9 x 1,75 mm). Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen, niet draaibaar, met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Poedercoating: Gentiaanblauw (RAL5010).

- Laadoppervlak: B 720 x D 450 mm
- Buitenafmetingen: B 800 x D 450 mm
- Hoogte laadoppervlak: 190 mm
- Hoogte duwbeugel: 900 mm
- Draagvermogen: 150 kg
- Wiel a[~]: 125 mm
- Eigen gewicht: 21 kg

