

Artikelnummer: 308581

Kurzbeschreibung: Steekwagen voor trappen, groot laadvlak, luchtbanden

Langbeschreibung: Steekwagen voor trappen, groot laadvlak, luchtbanden: Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Handgrepen met veiligheidsbeugel. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010). Stevig gelaste stalen constructie. Wielen met kunststof velgen en rollagers. De trapschoenen worden met clips bevestigd en kunnen daarom indien nodig worden vervangen. [ul] Ook leverbaar met niet-vernette banden op aanvraag. emmerbreedte: 480 mm Bladdiepte: 330 mm Buitenafmetingen: B 530 x D 710 mm Totale hoogte: 1300 mm Greephoogte: 1140 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a^m: 260 x 85 mm Eigen gewicht: 18 kg[ul]

