

**Artikelnummer:** 91963

**Kurzbeschreibung:** Mobiele lasbeschermingswand, 1-delig, 0,4 mm dikke folie, EN ISO 25980, B 2100 x H 1920 mm, blauw/donkergroen



**Langbeschreibung:** Mobiele lasbeschermingswand, 1-delig, 0,4 mm dikke folie, EN ISO 25980, B 2100 x H 1920 mm, d.groen of rood: Zorg voor extra veiligheid tijdens het werk door dit 1-delige lasbeschermingspaneel te installeren. Hiervoor is het uitgerust met een 0,4 mm dik foliegordijn, dat voldoet aan de eisen van DIN EN ISO 25980 voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid tijdens het lassen. De folie wordt eenvoudig met een metalen haak aan de bovenste vierkante stalen buis van het gepoedercoate, blauwgekleurde frame bevestigd. Bovendien maken 4 geïntegreerde massief rubberen zwenkwielen (waarvan 2 vergrendelbaar) het mogelijk om de beschermende barrière op een volledig flexibele manier te gebruiken wat betreft de locatie. De rollen hebben elk een diameter van 80 mm en een breedte van 25 mm. De mobiele en 1-delige lasbeschermingswand met foliedoek heeft een garantie van 3 jaar en is verkrijgbaar met donkergroene of rode folie. De buitenafmetingen zijn in beide gevallen B 2100 x H 1920 mm, de bodemvrijheid is telkens 250 mm. <b>Meer details:</b>

- 1-delige foliegordijnbeschermingswand voor maximale veiligheid bij laswerkzaamheden
- 4 massief rubberen zwenkwielen voor verrijdbaar gebruik, waarvan 2 vergrendelbaar
- Folie wordt met metalen haken aan de bovenste buis bevestigd
- De folie voldoet aan DIN EN ISO 25980 (internationale normen en voorschriften voor gezondheid en veiligheid bij het lassen).
- Naar keuze verkrijgbaar met donkergroene of rode folie
- foliedikte: 0,4 mm per stuk
- Bodemvrijheid: 250 mm per stuk
- Materiaal frame: vierkante stalen buis, gepoedercoat
- Kleurenkader: blauw per stuk
- Afmetingen zwenkwielen: elk a 80 x B 25 mm
- Buitenafmetingen: elk B 2100 x H 1920 mm
- Garantie: 3 jaar elk

