



## SERIE 172 ERSADUR DAUERLÖTSPITZEN

■ MULTI-TIP C25


**0172BD/SB**  
ERSADUR, bleistiftspitz, 1,1 mm  $\emptyset$



**0172KD/SB**  
ERSADUR, meißelförmig, 3,1 mm



**0172LD/SB**  
ERSADUR, angeschrägt 45°, 4,1 mm




alle Maßangaben ohne Vorverzinnung

## SERIE 162 ERSADUR DAUERLÖTSPITZEN


■ MULTI-TIP C15

■ TIP 260


**0162BD/SB**  
ERSADUR, bleistiftspitz, 1,1 mm  $\emptyset$



**0162KD/SB**  
ERSADUR, meißelförmig, 2,6 mm



**0162LD/SB**  
ERSADUR, angeschrägt, 45°, 3,6 mm




alle Maßangaben ohne Vorverzinnung


## SERIE 472 HEISSLUFTDÜSEN

■ i-CON VARIO 2 und 4 mit Heißluftkolben i-TOOL AIR S


**0472AR/SB**




**0472BR/SB**




**0472CR/SB**



**0472DR/SB**



**0472ER/SB**




## SERIE G 072 & G 132 LÖTSPITZEN


■ GaslötKolben INDEPENDENT 75 (Serie G 072)

■ GaslötKolben INDEPENDENT 130 (Serie G 132))


**0G072CN/SB, 0G132CN/SB**  
meißelförmig, 1,0 mm




**0G072KN/SB, 0G132KN/SB**  
meißelförmig, 2,4 mm



**0G072AN/SB, 0G132AN/SB**  
meißelförmig, 3,2 mm




**0G072VN/SB, 0G132VN/SB**  
meißelförmig, 4,8 mm



**0G072BE/SB, 0G132BE/SB**  
Flammdüse



**0G072HE/SB, 0G132HE/SB**  
Heißgasdüse



**0G072RE/SB, 0G132RE/SB**  
Reflektorblech für Heißgasdüse  
0G072HE/0G132 HE zum Schrumpfen  
von Schrumpfschläuchen



**0G072MN/SB, 0G132MN/SB**  
Glühmesser



alle Maßangaben ohne Vorverzinnung