


SCHRAUB-BLINDNIETE




- Blindniete mit Gewindestift.
- Zum Verbinden von Metall, Kunststoff oder Holz.
- Montage durch Druck auf den Nietkopf.
- Demontage mit Schraubenzieher.
- Vibrier- und Stoßbeständig.
- Material: PA 6.6.
- Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: +105 °C.
- Brennverhalten: UL 94V-2.



Bestellnummer	Montageloch- durchmesser	Klemmbereich	Teilabmessungen			
			(A)	(B)	(C)	(D)
Schwarz						
27026010*	4,5 - 4,8	8,4 - 9,9	0,0	9,7	1,5	18,3
27026040	5,8 - 6,1	3,0 - 5,0	2,5	11,0	1,5	17,5
27026060	6,3 - 6,8	2,5 - 8,0	0,8	17,8	2,8	22,8
27026070	6,3 - 6,8	2,5 - 8,0	0,8	15,5	3,0	22,8
27026100	8,0 - 8,5	3,5 - 8,5	0,8	15,0	3,0	20,0

Standardfarbe: Schwarz



* Anwendungsbeispiel:

Diese Typen sind speziell entwickelt worden für eine Befestigung von Ventilatoren mit einem Standard-Befestigungsloch von 0,169" (4,3 mm). Eine aufwendige Schraubenmontage ist nicht notwendig.