



Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise Versand innerhalb von vier Wochen
------------	---

Hauptmerkmale

Baureihe	ClimaSys
Produktname	ClimaSys CR
Produkt- oder Komponententyp	Widerstandsheizung
Kompatible Produktfamilie	Prisma (P) Prisma (G)
Leistungsbereich	90 W
Eingangsspannung	110 - 250 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Betriebsposition	Vertikal
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...70 °C
Schutzart (IP)	IP20
Produktzertifizierungen	UL VDE
Material	Gehäuse: extrudiertes Aluminium
Höhe	200 mm
Breite	85 mm
Tiefe	65 mm
Einsatzbedingungen	Heizungen müssen mit einem Wärmeregler installiert werden Luftdicht verschlossenes Gehäuse Elektrischer Schutz wird benötigt
Befestigungsmodus	Durch Clips
Montagehalterung	35 mm DIN-Schiene

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	20,5 cm
VPE 1 Gewicht	544 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	16,5 cm

VPE 2 Breite	33 cm
VPE 2 Länge	42 cm
VPE 2 Gewicht	9,472 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------