



AS-i Kompaktmodul K60 analog 2AQ, IP67 2 x 1
Ausgang, Strom 0..20 mA, 4..20 mA, +/- 20 mA für 2-
Draht-Aktoren 2 x M12-Buchse Montageplatte
3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen

Allgemeine technische Daten

| | | |
|--|-----|--|
| Ausführung des Produkts | | Analoge E/A-Module für den Einsatz im Feld IP 67 - K60 |
| Geräteart | | Analoge Ausgangsmodule für Stromwerte |
| Typ | | 2 Ausgänge |
| Ausführung des Slave-Typs | | Analog-Slave |
| E/A-Konfiguration | | 7 |
| ID-Code | | 3 |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge | | M12-Schraubanschluß |
| aufgenommener Strom aus Profilleitungen des AS-Interface bei 30 V maximal | mA | 160 |
| Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation | V | 26,5 ... 31,6 |
| Stromaufnahme bei Anschluss | | |
| • von 2 Stromaktoren max. | mA | 24 |
| Profil | | 7.3 |
| Mess-/Ausgabegröße | | Strom |
| Mess-/Ausgabebereich | | umstellbar: 4 ... 20 mA / +20 mA / 0 ... 20 mA |
| Kanäle aktiv | | 1 und 2 |
| A/D-Auflösung für analoge E/A | bit | 12 |

| Eingänge | | |
|--|--|----------|
| Anzahl der Analogeingänge | | 0 |
| Anzahl der Analogausgänge | | 2 |
| Ausgangsgröße | | mA |
| Produktfunktion Ausgangsgröße parametrierbar | | Ja |
| Ausgangsgröße | | |
| • Stromsignal | | Ja |
| Statusanzeige | | |
| • AS-Interface | | LED grün |
| • FAULT | | LED rot |

| Umgebungsbedingungen | | |
|----------------------|----|-------------|
| Umgebungstemperatur | | |
| • während Betrieb | °C | -20 ... +60 |
| • während Lagerung | °C | -40 ... +85 |
| Schutzart IP | | IP67 |

| Mechanische Daten | | |
|-------------------|----|--|
| Breite | mm | 60 |
| Höhe | mm | 152 |
| Tiefe | mm | 29 |
| Befestigungsart | | Hutschienen-/Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K60 |

Approbationen/ Zertifikate

| | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|
| allgemeine Produktzulassung | EMV (Elektro- magnetische Verträglichkeit) | Konformitätserklärung |
|-----------------------------|--|-----------------------|



[Sonstige](#)

Schiffbau



sonstiges



ASi

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RK1107-1BQ40-0AA3>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1107-1BQ40-0AA3>


Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1107-1BQ40-0AA3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1107-1BQ40-0AA3&lang=de







letzte Änderung:

12.10.2020