



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0CD21-4AA0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

Ausgang

Bemessungsstrom	11,6 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Maße

Breite	153,0 mm (6,0 in)
Höhe	270,0 mm (10,6 in)
Tiefe	70,0 mm (2,8 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	3,4 kg (7,5 lb)

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
------------	----------------

Lastseitig

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	1,50 mm ² (16 AWG)
Leitungslänge	0,46 m (1,51 ft)

PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M5
------------	------------------

Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------