

Produktinformation


97 81 180

Crimpzange für Aderendhülsen Mit Fronteinführung

- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich 0,5 bis 6 mm²
- Vorteilhaft einsetzbar für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, z. B. in engen und tiefen Schaltschränken
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	97 81 180
EAN	4003773019794
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	209 g
Abmessungen	180 x 50 x 13 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
	
Anwendung	Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	0,5 — 6,0 mm ²
Anzahl der Nester	1
AWG	20 — 10

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

