

TROAX Lagerbox



für den Innenbereich geeignet,
Aufstellung freistehend, Höhe x Breite
x Tiefe 2,2 x 2,2 x 3,6 m, Gitterwände
mit einer Maschenweite von 50 mm,
Doppel-Flügeltür mit 270 °
Öffnungswinkel, mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7037 Staubgrau



Artikelnummer: 225404



TROAX Lagerbox

für den Innenbereich

Lagerbox


- für den Innenbereich geeignet, Aufstellung freistehend
- Höhe x Breite x Tiefe 2,2 x 2,2 x 3,6 m
- Drahtstärke 3 x 3,75 mm, Rahmenstärke 30 x 20 mm
- Gitterwände mit einer Maschenweite von 50 mm
- Doppel-Flügeltür mit 270 ° Öffnungswinkel
- Verschließbar mit Vorhängeschloss
- Decke aus Drahtgitter
- mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7037 Staubgrau
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details





Containertyp	Lagerbox	Decke	Drahtgitter
Einsatzort	Innenbereich	Türtyp	Doppel-Flügeltür
Höhe außen	2,2 m	Türöffnungswinkel	270 °
Breite außen	2,2 m	Schließsystem	Vorhängeschloss

Tiefe außen	3,6 m	Oberfläche Container	pulverbeschichtet
Wandtyp	Gitterwände	Farbe Container	staubgrau // RAL7037
Maschenweite	50 mm	Aufstellung/Montage	Boden
Drahtstärke	3-3,75 mm	Anlieferung	zerlegt
Rahmenstärke	30-20 mm	Gewicht	200,16 kg
Fußboden	nein		

Zubehör

225413		für Lagerbox, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

Dazu passt auch ...

202021		Müllsack, Inhalt 120 l, Aus 60 µm starkem LDPE, Länge x Breite 1100 x 700 mm, In blau
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm