

Gedore


GEDORE 4549-02

Drehmomentschlüssel

TORCOFIX K 1/4" 5-25 Nm

GEDORE

Artikelnummer: 247013



Technische Details

Antriebstyp/Antrieb	Pilzkopf	VDE zertifiziert	nein
Werkzeugtyp	Schraubwerkzeug	Prüfzertifikat	DIN EN ISO 6789-2:2017

Auslösemechanik	Kurzwegauslösung	Zielgruppen	Automotive Industrie Bau- und Nutzfahrzeuge Verbraucher Energie Maschinenbau Werkstatt Service Agriculture Oil & Gas Versorgungs
Gesamtbreite [mm]	34 mm	Gesamtlänge [mm]	285 mm
Präzision +/-	+/- 3 %	Antriebsvierkant [metrisch]	6,3 mm
Rückschwenkwinkel	10 Grad	Inhalt (Anzahl Stück)	1
1000 V isoliert	nein	Kopfbreite 1 [mm]	35 mm
Anzahl Zähne	36	Abstand Gehäuse - Vierkantmitte	17,5 mm
Drehmoment (min.) [lbf·ft]	3,7 lbf·ft	Skaleneinteilung [N·m]	1 N·m
Drehmomentbereich (min./max.) [lbf·ft]	3,7-18 lbf·ft	Einsatzbereich	Montage Wartung und Instandhaltung
Drehmoment (max.) [N·m]	25 N·m	Kopfhöhe 1 [mm]	25,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]	1/4 Zoll	Drehmoment (min.) [N·m]	5 N·m
Gesamthöhe [mm]	34 mm	Kalibrierlänge	206,5 mm
Netto-Gewicht [kg]	0,68 kg	REACH Registrierung vorhanden	nein
Skaleneinteilung [lbf·ft]	1 lbf·ft	Festeinstellung	nein
Anzugsrichtung	links und rechts	Drehmomentbereich (min./max.) [N·m]	5-25 N·m
Skalentyp	Dual	Drehmoment (max.) [lbf·ft]	18 lbf·ft
Nonius Nm	0,1 N·m	Gewicht	0,68 kg