

Aufsatzschrank für Spind

1 Abteil(e), Abteil Breite 250 mm, Höhe x Breite x Tiefe 500 x 250 x 500 mm, Flügeltür, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °, verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 266974



Aufsatzschrank für Spind

- 1 Abteil(e)
- Abteil Breite 250 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 500 x 250 x 500 mm
- Flügeltür
- Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 110 °
- verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau

Technische Details

Schranktyp Aufsatzschrank

Durchlassmaß Tür (li.) 433 mm

für Schranktyp	Spind	abschließbar	ja
Abteile	1 Stück	Schließsystem	Drehriegelschloss
Höhe	500 mm	Material Korpus	Stahl
Breite	250 mm	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Innenhöhe	471 mm	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	500 mm	Material Front	Stahl
Innentiefe	477 mm	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Abteillbreite	250 mm	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Türtyp	Flügeltür	Aufstellung/Montage	Wand
Türanschlag	rechts	für Bügelstärke	6-8 mm
Türöffnungswinkel	110 °	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen	Gewicht	5,12413 kg