

PAVOY

Geräteschrank

Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm, Mit Böden, Kleiderstange, Haken, links 5 Böden, rechts 1 Boden und 1 Kleiderstange mit 3 Haken, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 400535



PAVOY Geräteschrank Basis

Geräteschrank



- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1000 x 600 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- Flügeltür
- mit Drehgriff
- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Türen mit hoher Stabilität durch innen liegendes Kastenprofil
- Mit Böden, Kleiderstange, Haken
- links 5 Böden
- rechts 1 Boden und 1 Kleiderstange mit 3 Haken
- Traglast je Ebene 80 kg
- Im Raster von 17 mm verstellbar
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Ebenen mit Lackierung in Korpusfarbe
- - GS- und TÜV-geprüft
 - 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Boden	Korpusfarbe
Schranktyp	Geräteschrank	Oberfläche Boden	lackiert
Abteile	2 Stück	Schrank Ausstattung	Böden, Kleiderstange, Haken
Höhe	1950 mm	Mitteltrennwand	ja
Breite	1000 mm	Hutboden	nein
Tiefe	600 mm	Kleiderstange	ja
Traglast Fachboden	80 kg	Kleiderhaken	3 Stück
Unterbau	Sockel	Türtyp	Flügeltür
abschließbar	ja	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Schließsystem	Zylinderschloss	Griff	Drehgriff
Material	Stahlblech	Zertifizierung	GS // TÜV
Höhenverstellraster Ebene	17 mm	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	83 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		

Dazu passt auch ...

146303		Mobiles Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm
146387		Magnetrahmen, DIN A5 im Hoch-/Querformat, Rahmen in schwarz, Rückseite magnetisch