

Anbautisch

für Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Traglast 500 kg, Platte aus Spanplatte mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau, U-Profil



Artikelnummer: 969711



Werktisch

Anbauelement

Anbautisch

- für Montagetisch
- Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm
- Traglast 500 kg
- Platte aus Spanplatte mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau
- Stärke 26 mm
- 4-Fußgestell aus Stahl in RAL7035 Lichtgrau
- U-Profil
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Oberfläche Platte	resopalbeschichtet
Tischtyp	Zubehör	Farbe Platte	hellgrau
höhenverstellbar	nein	Material Gestell	Stahl
Höhe	836 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Breite	2000 mm	Höhenverstellung durch	Klemmschrauben
Tiefe	750 mm	Traglast	500 kg

für Tischtyp	Montagetisch	elektrisch leitend	nein
Stärke Platte	26 mm	Ausführung	leichtes Gestell
Rohrform	U-Profil	Garantie	3 Jahre
Gestellform	4-Fußgestell	Gewicht	34 kg
Material Platte	Spanplatte		

Zubehör

504807		Ablageboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 2000 x 300 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
504813		Schrägboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 2000 x 300 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
504818		Lochplatte für Montagetisch, Höhe x Länge 400 x 2000 mm, In RAL7035 Lichtgrau
521685		Ablageboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 2000 x 300 mm
521686		Ständer für Aufbauten, Höhe 850 mm, Aus Stahl
521688		Ständer für Aufbauten, Höhe 1300 mm, Aus Stahl
524515		Ständer für Aufbauten, Höhe 1100 mm, Aus Stahl
590902		Ablageboden für Montagetisch, Breite x Tiefe 2000 x 500 mm
590957		Abrolleiste für Montagetisch, Höhe x Tiefe 90 x 15 mm, Aus Holz
590968		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Werkbank, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
590979		Schubladen-Unterbau, Geeignet für Werkbank, Höhe 350 mm, Korpus aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
591086		Mulden-Set, 3 Mulden, 9 Steckbleche, für Schubladenhöhe 120 mm
591111		Mulden-Set, 3 Mulden, 9 Steckbleche, für Schubladenhöhe 240 mm