


Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 6060 Selbstkipper ohne Ablasshahn



Selbstkipper müssen zum Entleeren nicht angehoben werden. Die leere Mulde geht selbsttätig in die Beladestellung zurück. Robuste Schweißkonstruktion aus 3-mm-Stahlblech, Lackierung blau RAL 5007. Serienmäßig mit Staplertaschen, Abrollsicherung und Kippverriegelung, Gliederkette als Abrutsch- und Kippsicherung. Zugseil zur Kippauslösung vom Staplersitz aus.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	1500
Inhalt (Liter)	600
Kastenmaße (mm)	1237 x 1076 x 703
Schüttkantenhöhe ohne Rollen (mm)	744
Schüttkantenhöhe mit Rollen (mm)	981
Gesamtlänge (mm)	1294
Gesamtbreite (mm)	1141
Gesamthöhe (mm)	833
Ausführung	ohne Ablasshahn
Gewicht (kg)	155
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	73090090
GTIN	4017976060606