



Technische Daten

26.06.2023

2-Komponenten Polyurethan Gießharz
RELICON PUR 771

Resin-771-SF_N

Artikelnummer: 435-01247

Material:	Polyurethanharz (PUR)
Farbe:	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur :	-25 °C bis +130 °C
Lagertemperatur:	+4 °C bis +40 °C
Lagerzeit:	36 Monate
Dichte:	1.37 g/cm ³ , 20 °C (DIN EN ISO 2811-2)
Härte Shore-D:	56±5
Viskosität:	4000 mPa*s, 5 °C (EN ISO 2555), 2000 mPa*s, 23 °C (EN ISO 2555)
Halogenfrei:	Ja
Topfzeit:	50 min. 5°C, 15 min. 23°C, 5 min. 23°C
Schlagfestigkeit (Joule):	16 kJ/m ²

HF ✓

RoHS ✓

Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass sich das Produkt in dem vorgesehen Zweck verwenden lässt, da dies außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Die Überprüfung der Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Anwendungszweck mittels Tests obliegt dem Kunden. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.