

## M12 FBS64-402C | M12 FUEL™ kompakte Akku-Bandsäge mit 64 mm Schnittkapazität



- 12-V-Bandsäge mit 64 mm Schnittkapazität
- Kompaktes, leichtes Design, insbesondere zum Schneiden über Kopf mit einer Hand in vorhandenen Installationen und auf engstem Raum
- Auslöser mit variabler Geschwindigkeit für schnelle und einfache Geschwindigkeitsanpassungen
- Die integrierte Klingenabdeckung schützt den Anwender vor Verletzungen, indem sie den Zugriff auf die Klinge verhindert - werkzeugloser Wechsel innerhalb von Sekunden
- Werkzeugloser Sägeblattverriegelungsmechanismus für schnellen und einfachen Sägeblattwechsel
- Zwei-Schritt-Auslöser, um eine versehentliche Auslöserbetätigung zu verhindern
- Verriegelbarer verstellbarer Schuh

Leerlaufdrehzahl (min <sup>-1</sup> )	0-174
Schnittleistung Rechteckprofile (mm)	64
Schnittlänge (mm)	776,3
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)
Lieferumfang	2 x M12 B4 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478441