




4024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

- › Eloxierte Holme.
- › Stufen vorne mit Holm bündig.
- › Stufentiefe 80 mm.
- › Rutschhemmende Leiterschuhe.
- › Zwei hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung.
- › Stabile Aussteifungstreben am Antritt.



Stufenzahl		2×3	2×4	2×5	2×6	2×7	2×8
Holm	ca. mm	55	55	55	55	55	55
Länge	ca. m	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Standhöhe	ca. m	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Arbeitshöhe	ca. m	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,84
Reichhöhe	ca. m	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
senkr. Gesamthöhe	ca. m	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Breite oben/unten	ca. mm	340/410	340/435	340/460	340/485	340/510	340/540
Schrittlänge	ca. m	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Gewicht	ca. kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
EAN-Code		4019502339415	4019502339422	4019502339439	4019502339446	4019502339453	4019502339460
Best.-Nr.		402406	402408	402410	402412	402414	402416

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 5.

Ersatzteil:

- › Ersatzteilset Gelenke, Best.-Nr. 0052872, siehe auch Seite 189.