



## Descrizione

Raccordo angolare per tubo flessibile R 3/4" x 1/2" (R 3/4" x 13 mm), in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale, per attaccare tubi flessibili di coll

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Con dado per raccordo in POM, per es. per lavatrici
- Con guarnizione in gomma
- Con attacco filettato per tubo  $\varnothing d1 = R 3/4"$
- Attacco maschio  $\varnothing$  esterno  $d2 = 13 \text{ mm}$  o  $1/2"$  (zona di inserimento)
- $l = 44 \text{ mm}$
- $h = 32 \text{ mm}$  (totale 38 mm)

## Informazioni:

### Articolo

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Codice dell'articolo | <b>540200</b>        |
| GTIN                 | <b>4007228702200</b> |
| Tariffa doganale     | <b>39174000</b>      |
| Unità di imballaggio | <b>10</b>            |

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Colore    | <b>naturale</b> |
| Peso (kg) | <b>0,01</b>     |

### Imballaggio esterno

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Contenuto in pezzi | <b>10</b>             |
| P x L x A (mm)     | <b>250 x 250 x 85</b> |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Peso lordo unità di imballaggio kg | <b>0,1</b> |
|------------------------------------|------------|

### Pallet

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Numero di scatole | <b>336</b>              |
| Numero di strati  | <b>8</b>                |
| P x L x A (mm)    | <b>1,2 x 0,8 x 0,83</b> |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Cartoni per strato | <b>42</b>    |
| Peso (kg)          | <b>356,0</b> |