



Descrizione

Contenitori a bocca di lupo, misura 4, colore grigio, in polistirolo (PS) particolarmente indeformabile e resistente agli urti, per sollecitazioni di carico elevate e una lunga durata

- Idoneità a sistemi di trasporto
- Possibilità di impilamento sicuro longitudinale e trasversale
- Portaetichette integrato
- Idoneità per alimenti (certificato RAL)
- Misura 4 in 5 colori (rosso, giallo, blu, verde, grigio)
- Capacità/Capacità massima consentita: 6,75 litri / 3,94 litri
- Portata 30 kg/Carico impilabile: 742 kg
- Resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- Accessori a parte: Etichette con pellicola protettiva
- Ampie possibilità di ampliamento con diversi sistemi di aggancio: rotaie da parete in metallo per carichi elevati, scaffali e scaffalature mobili
- P=profondità= 336 mm L=larghezza=205 mm A=altezza=154 mm
- Dimensioni interne: 291x168x138 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	654500
GTIN	4007228700497
Tariffa doganale	39231090
Unità di imballaggio	12

Colore	grigio
Volume in L	6,75
Peso (kg)	0,61
P x L x A (mm)	336 x 205 x 154

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	12
P x L x A (mm)	334 x 422 x 681

Peso lordo unità di imballaggio kg	7,32
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	18
Numero di strati	3
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 2,193

Cartoni per strato	6
Peso (kg)	151,76