



Scaffale mobile corredato su due lati di 41 contenitori a bocca di lupo PS

Rivestimento in polvere, colore grigio chiaro, 720x1405 mm



Descrizione

Scaffali mobili 720 x 1.405 mm, in robusta lamiera di acciaio verniciata a polvere, corredati su due lati di 9 barre di aggancio per 41 contenitori a bocca di lupo PS e tre pannelli forati p

- Corredato in dotazione su due lati di 41 contenitori a bocca di lupo in polistirolo e di tre pannelli forati per riporre e conservare gli attrezzi (si vedano gli accessori per pannelli forati)
- Magazzino mobile per attrezzi e minuteria, con fondo portaoggetti e manico per una facile movimentazione
- Due rotelle girevoli con freno e due rotelle fisse - Portata max. 750 kg
- Rivestimento in polvere
- robusta e stabile struttura in lamiera d'acciaio fissata con viti, con barre di aggancio
- Con 9 barre di aggancio - larghezza 704 mm
- Portata 40 kg per barra di aggancio
- Contenitori a bocca di lupo in dotazione: 12 PS misura 1 colore verde, 18 PS misura 2 colore giallo, 8 PS misura 3 colore blu, 3 PS misura 4 colore rosso
- Pannelli forati in robusta lamiera d'acciaio - Larghezza 650 mm x altezza 418 mm
- b=larghezza=720 mm h=altezza=1.405 mm
- La foto mostra un esempio di utilizzo.

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	783080
GTIN	4007228783087
Tariffa doganale	94032080
Unità di imballaggio	1

Colore	grigio chiaro
Peso (kg)	40,28

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	1
--------------------	----------

Peso lordo unità di imballaggio kg	40,28
pdf.information.eanPu	4007228853315

Pallet

P x L x A (mm)	0,0 x 0,0 x 0,0
----------------	------------------------

Peso lordo pallet (kg)	0,0
------------------------	------------